

# MAXTECH

UAD200X50-Ø20 HL58 RED

EAN 4031582419337



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Maxtech                          |
| Тип корпус                         | Колело                           |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 500 kg                           |
| Статичен Товароносимост            | 1000 kg                          |
| Температурен диапазон (минимален)  | -40 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                            |
| Общо тегло                         | 0,91 kg                          |

## КОЛЕЛО

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Материал на тялото      | Полиамид                   |
| Материал на резбата     | Полиуретан, екструдирано   |
| Лагер                   | Ролков лагер, Неръждаемост |
| Диаметър                | 200 mm                     |
| Ширина на Резба         | 50 mm                      |
| Диаметър на отворите Ос | 20 mm                      |
| Дължина на центъра      | 58 mm                      |
| Твърдост на Резба (D)   | 42 Бръснач D               |

# MAXTECH

UAD200X50-Ø20 HL58 RED

EAN 4031582419337



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

