INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

PURETECH

FVP 200x75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Melns (līdzīgs RAL9005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	200 mm
Protektora platums	75 mm
Ass atveres diametrs	25 mm
Rumbas garums	90 mm
Korpusa platums	75 mm
Protektora cietība (A)	68 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●○○○
Kustības troksnis	●●●●●
Nodilums	●●●○○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnesība pie 4 km/h	600 kg
Kravnesība pie 6 km/h	500 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	1000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	5,89 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

FVP 200x75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412

Pasūtījuma numurs 00828528

Produkta rasējumi




PURETECH

FVP 200x75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412

Pasūtījuma numurs 00828528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH