

LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-11 7001/3000

EAN 4031582364453



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ● ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Levina stainless
Тип	Въртящ се Колело с Пълно заключване
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Да
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	190 mm
Обща ширина	59 mm
Общо тегло	0.77 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Тънък
Въртящ се лагер	Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Цвят	Сребърно сиво (RAL7001)
Изместване	38 mm
Радиус на завъртане	113 mm
Интерференция при завъртане	226 mm
Диаметър на купол	59 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	32 mm
Ширина на тялото	32 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	11 mm



Универсална
награда за
Дизайн



Deutscher
Дизайн
Club

LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-11 7001/3000

EAN 4031582364453

Номер на поръчката 00038684

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

