

# AGILA

2470DYK100P30-11

EAN 4031582341607



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                              |
| Émission de CO2 (portée 3)      | 1.75                               |
| Type                            | Roulette pivotante                 |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 80 kg                              |
| Conducteur électrique           | Oui                                |
| Inoxydable                      | Non                                |
| Statique Capacité de charge     | 160 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 85 °C                              |
| Hauteur                         | 135 mm                             |
| Largeur totale                  | 60 mm                              |
| Poids global                    | 0.84 kg                            |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne  |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu            |
| Déport                  | 38 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 88 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 176 mm                 |
| Diamètre du dôme        | 60 mm                  |

## ROUE

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Matériau du corps     | Tôle d'acier   |
| Bandage               | Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur électrique |
| Roulement             | Roulement à billes conique                             |
| Couleur Roue          | Zingué bleu  |
| Pare-fils             | Avec protège-filet                                     |
| Diamètre              | 100 mm   |
| Largeur du Bandage    | 32 mm  |
| Largeur du corps      | 32 mm  |
| Dureté du Bandage (A) | 80 Shore A   |

## RACCORD

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Type de raccord           | Trou central   |
| Diamètre du trou de l'Œil | 11 mm  |
| Astuce                    | Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de n'importe quelle longueur. |

# AGILA

2470DYK100P30-11

EAN 4031582341607

Numéro de commande 00006519  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

