PRODUKTINFORMATION

ZETA STAINLESS

8678TOO160P63

EAN 4031582313864



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●●●

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Zeta stainless
Type	Fast Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	800 kg
Belastning ved 6 km/t	640 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Ja
Belastning Statisk	1600 kg
Temperaturområde (minimum)	-30 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	200 mm
Samlet bredde	117 mm
Samlet vægt	2,09 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Rustfri stål, tungt
Gaffel Form	Bred, Forstærket
Farve	Rustfri stål

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid , tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	160 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	137 mm
Pladebredde	117 mm
Længde på pladehul (minimum)	74 mm
Længde på pladehul (maksimum)	80 mm
Pladehulbredde (minimum)	74 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA STAINLESS


8678TOO160P63


EAN 4031582313864

Bestillingsnummer 00830199

Produkttegninger







© Copyright 2026 TENTE International GmbH