

ELASTECH

XLP125X40-Ø8,3 HL45 ESD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ●
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Elastech
Tip kućišta	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	160 kg
Električni provod	✓
Statički Nosivost	320 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	0,649 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid električna provodljivost
materijal omotaca	Elastična guma, neobeležena, antistatička, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	40 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	64 Šešelj A

ELASTECH

XLP125X40-Ø8,3 HL45 ESD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

XLP125x40-Ø8,3 NL45

