

NOVATECH

FTF250x75-Ø80-4xØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Rītenis
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	8,67 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Ruota flangiata
Diametrs	250 mm
Protektora platums	75 mm
Ass atveres diametrs	80 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Atveres apļa diametrs	112 mm
Montāžas atveres diametrs	15 mm
Piemērots	atlet

UZSTĀDĪŠANA

Skrūvju montāžas caurumu daudzums	4
-----------------------------------	---

