



ROUE

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Corps de roue            | Acier, fer |
| Diamètre                 | 80 mm      |
| Largeur du bandage       | 25 mm      |
| Diamètre de l'alésage    | 20 mm      |
| Longueur de moyeu        | 14 mm      |
| Largeur du corps de roue | 25 mm      |

PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Novatech |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 160 kg   |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 130 kg   |
| Conducteur d'électricité        | no       |
| Inoxydable                      | no       |
| Capacité de charge statique     | 320 kg   |
| Plage de température (minimale) | -10 °C   |
| Plage de température (maximale) | 60 °C    |
| Poids                           | 0.38 kg  |

