

ALPHA

8476UFX160P67 OH200 brake-asm

EAN 4031582380545



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ● ●
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ●

핵심 속성

제품명	Alpha
하우징 유형	중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	250 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	500 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	200 mm
전체 너비	99 mm
전체 체중	1.88 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

하우징

주택 자재	스테인리스 스틸, 헤비
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	스테인리스 스틸
오프셋	55 mm
회전 반경	143.5 mm
회전 간섭	287 mm
돔 직경	96 mm

휠

Tread hardness	부드러운
차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	탄성 타이어, 비표시, 가향
베어링	정밀 볼 베어링 , 밀봉된
차축	너트로 고정
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	160 mm
트레드 폭	46 mm
차체 너비	46 mm
트레드의 경도(A)	63 Shore A

피팅

피팅 유형	중앙 잠금 장치 장착 플레이트
플레이트 길이	176 mm
플레이트 너비	112 mm
플레이트 홀 길이(최대)	77.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	13 mm

ALPHA

8476UFX160P67 OH200 brake-asm

EAN 4031582380545

주문 번호 00064659
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

