

# ZETA REVERSE

468BTOP160P63

EAN 4031582398472

Numer zamówienia 00860871



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●●○

Odporność na korozję ●●●○○

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nazwa produktu                 | Zeta reverse  |
| Typ                            | Kółko obrotowe z blokadą pełną i sprężynowym blokadą kierunkową |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy                                   |
| Nośność przy 4 km/h            | 800 kg  |
| Nośność przy 6 km/h            | 640 kg  |
| Nośność statyczna              | 1600 kg   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -30 °C  |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C   |
| Wysokość całkowita             | 200 mm  |
| Szerokość całkowita            | 96 mm   |
| Waga całkowita                 | 3,633 kg  |

## KOŁO

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała      | Poliamid, ciężki               |
| Materiał bieżni     | Identyczny z korpusem koła     |
| Łożysko             | Łożysko kulkowe precyzyjne     |
| Oś                  | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor koła          | Naturalna biel                 |
| Oslony gwintu       | Bez osłony gwintu              |
| Średnica            | 160 mm                         |
| Szerokość bieżni    | 50 mm                          |
| Szerokość korpusu   | 50 mm                          |
| Twardość bieżni (D) | 75 Shore D                     |

## OBUDOWA

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Materiał              | Arkusze stalowe, bardzo ciężkie                |
| Kształt widelec       | Poszerzane, wzmocnione                         |
| Łożysko obrotowe      | Dwa wyściگی kulkowe, wzmocnione lub nierdzewne |
| Kolor                 | pasywowany na niebiesko                        |
| Wysięg                | 55 mm  |
| Zasięg działania koła | 322 mm   |
| Średnica kopuły       | 96 mm  |

## MOCOWANIE

|  |                    |
|--|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytkę prostokątną |
| Długość płytki                         | 137 mm             |
| Szerokość płytki                       | 105 mm             |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 75 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 80 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

# ZETA REVERSE

468BTOP160P63

EAN 4031582398472

Numer zamówienia 00860871



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

