

MAXTECH

UAO125x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS

EAN 4031582442298



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Maxtech                           |
| Type                            | Roue                              |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 200 kg                            |
| Conducteur d'électricité        | Non                               |
| Inoxydable                      | Non                               |
| Capacité de charge statique     | 400 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                             |

ROUE

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Corps de roue         | Polyamide             |
| Bandage               | Polyuréthane, injecté |
| Roulement             | Moyeu lisse           |
| Pare-fils             | Sans pare-fils        |
| Diamètre              | 125 mm                |
| Largeur du bandage    | 30 mm                 |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm                 |
| Longueur de moyeu     | 44,4 mm               |
| Dureté du bandage (D) | 60 Shore D            |

# MAXTECH

UAO125x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS

EAN 4031582442298



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

