

DURATECH SILENT

HUR 125X36-Ø12 HL44

EAN 4031582319644

Numărul de comandă 00030828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Umezire, material hibrid
Material al benzii de rulare	Poliamidă
Lagăr	Rulment cu role
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	36 mm
Diametrul găurii Axă	12 mm
Lungime butuc	44 mm
Lățimea corpului	36 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech silent
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	200 kg
Capacitate de încărcare statică	400 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,602 kg

DURATECH SILENT

HUR 125X36-Ø12 HL44

EAN 4031582319644

Numărul de comandă 00030828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

