

LINEA CLINIC

5944UAC125R36-32S30OH130 4xM6

EAN 4031582359961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Linea clinic
Ház típusa	Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel
Standard	hasonló EN12531- Kórházi ágygörgők
Teherbírási 3 km/h-nál	150 kg
Teherbírási 4 km/h-nál	150 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Igen
Statikus teherbírási	300 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,94 kg
Teljes szélesség	71 mm
Tanúsítvány	TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Ikerkerek villa
Forgócsapág	Precíziós golyóscsapág
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	205 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapág	Precíziós golyóscsapág, rozsdamentes
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	15 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője	32 mm
Csavar hossza	50 mm
Tippek	A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell

Deutscher
Designer
ClubInterzum
Awardproduct
design
awardIF Design
Award

LINEA CLINIC



5944UAC125R36-32S300H130 4xM6

EAN 4031582359961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Termékrajzok



Deutscher
Designer
Club



Interzum
Award



IF Design
Award
product
design
award