

## DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

Broj porudžbine 00800241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Delta twin                   |
| Tip                            | Okretanje Tocak              |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h             | 400 kg                       |
| Električni provod              | no                           |
| nerdjajuci                     | no                           |
| Statički Nosivost              | 800 kg                       |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -30 °C                       |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                        |
| Sveukupna visina               | 111.5 mm                     |
| Ukupna širina                  | 92 mm                        |
| Ukupna težina                  | 1.93 kg                      |

## KUCISTE

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Materijal kućišta | Gvožđe ili gvožđe kovano, teško |
| oblik viljuska    | kuciste za dva Tocak            |
| okretni lezaj     | precizini kuglicni lezaj        |
| Boja              | Transparentni premaz            |
| ofset             | 25 mm                           |
| okretni radijus   | 62 mm                           |
| Otpor okretanju   | 124 mm                          |
| Prečnik kupole    | 73 mm                           |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | Čelik, gvožđe            |
| materijal omotaca          | Poliuretana, liveno      |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| osovina                    | Završena sa navrtkom     |
| Boja Tocak                 | Med žuta (RAL1005)       |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 65 mm                    |
| Širina omotac              | 30 mm                    |
| Širina tela                | 30 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                 |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D                 |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tip uklapanja                    | Skverna ploča |
| Dužina ploče                     | 100 mm        |
| Širina ploče                     | 100 mm        |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 63 mm         |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 78 mm         |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 63 mm         |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 78 mm         |
| Prečnik otvora ploče             | 10.5 mm       |

# DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

Broj porudžbine 00800241

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

