

LINEA CLINIC

5946UAC150R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ●
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Linea clinic
Ház típusa	Központifékes görgő, totálfékkel
Standard	hasonló EN12531- Kórházi ágygörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	150 kg
Teherbírás 4 km/h-nál	150 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Igen
Statikus teherbírás	300 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	1,16 kg
Teljes szélesség	71 mm
Tanúsítvány	TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapág	Precíziós golyóscsapág
Ellensúlyoz	47,5 mm
Körbeforgás	254 mm
Tippek	Polietilén villaszerkezet kábelterelővel

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapág	Precíziós golyóscsapág, rozsdamentes
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	15 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője	32 mm
Csavar hossza	50 mm
Tippek	A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell

Deutscher
Designer
ClubInterzum
Awardproduct
design
awardIF Design
Award

LINEA CLINIC


5946UAC150R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Termékrajzok



Deutscher
Designer
Club



Interzum
Award



IF Design
Award