INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

MAXTECH

UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322750



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulements rouleaux, inoxydable
Couleur de la roue	Blanc naturel
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44 mm
Largeur du corps de roue	32 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Oui
Capacité de charge statique	300 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,23 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322750

Numéro de commande 00034134

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH