INFORMACIÓ DE PRODUCTE

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°

EAN 4031582550405



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●●●
El soroll del moviment	●●●●○
Atràcia	●●●●○
Resistència a a la corrosió	●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Integral assist
Tipus	Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Tracidad de carga a 4 km/h	150 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Compatible amb WeAssist	1
Tracidad de carga estàtica	450 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	183 mm
Àmplia general	110,5 mm
Pes total	5,01 kg
Tipus de protecció	IPX6 (només per a components electrònics integrats)
Temperatura ambiental permissible	Temperatura de funcionament de 5 °C a 40 °C, humitat de l'aire del 20% al 80%

SUPORT

Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Color	Blanc gris (similar RAL9002)
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	115 mm
Sterferencia de giro	230 mm
Dome Dictel	110,5 mm

RODA

Material corporal	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Cub Hub Motor
El Banda de rodadura Color	Gris de pissarra (RAL7015)
Protectors de fil	Guàrdia integrada
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	85 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta

Premi Red Dot Disseny Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°

EAN 4031582550405

Número de comanda 900000050

Plànols del producte



Premi Red Dot Disseny Award


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°

EAN 4031582550405

Número de comanda 900000050





Premi Red Dot Disseny Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH