



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Kappa
外壳类型	带全锁的旋转脚轮，脚轮头端
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	540 kg
6 公里/小时的载重	450 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	900 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	85 °C
总高	205 mm
总宽度	116 mm
总重量	4.33 kg

支架

外壳材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	宽，加强的
旋转轴承	两个球座圈，加强的型或不锈钢型
颜色	蓝色钝化
偏移量	58 mm
旋转半径	140 mm
转向干涉	280 mm
Lubrication nipple	1
圆顶直径	111 mm

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	钢板，重型
胎面材料	弹性轮胎，无痕，硫化
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	灰色/无标记
侧盖	带螺纹防护装置
直径	160 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度（A）	67 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	135 mm
上板宽	110 mm
上板孔长度（最小）	75 mm
上板孔长度（最大）	80 mm
上板孔宽度（最小）	75 mm
上板孔宽度（最大）	105 mm
上板孔直径	11 mm

