



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Novatech

Тип Колело

Товароносимост при 3 км/ч 800 kg

Статичен Товароносимост 1600 kg

Температурен диапазон (минимален) -20 °C

Температурен диапазон (максимален) 60 °C

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Неопределено
Материал на реазбата	Полипропилен, мек
Диаметър	82 mm
Ширина на Резба	100 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач А
Диаметър на Сачмен лагер	47 mm
Ширина на Сачмен лагер	12 mm

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

