

NOVATECH

ЕТУ 060x25-Ø20 HL12

EAN 4031582318470



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Novatech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	140 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	110 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	280 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,16 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Сталь, железо
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник (RS/2RS)
Цвет Колесо	Медово-желтый (RAL1005)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	60 mm
Ширина Протектор	25 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	12 mm
Ширина тела	25 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

