

SOCKET

Kunststoff Hülse R20-18/11 RAL7015

EAN 4031582090116



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Odporność na korozję	● ● ● ○ ○
----------------------	-----------

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Gniazdo
Typ	Akcesorium
Nośność przy 3 km/h	40 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	80 kg
Wysokość całkowita	36 mm
Waga całkowita	0 kg

OBUDOWA

Kolor	Szary blaszkowy (RAL7015)
-------	---------------------------

MOCOWANIE

Typ mocowania	Gniazdo syntetyczne, okrągłe
Średnica Trzpień	18 mm