INFORMACJE O PRODUKCIE

# SOCKET

## Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

EAN 4031582090116



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### WYDAJNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Odporność na korozję | ●●●○○ |

### PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Gniazdo |
| Typ | Akcesorium |
| Nośność przy 3 km/h | 40 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Nie |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 80 kg |
| Wysokość całkowita | 36 mm |
| Waga całkowita | 0 kg |

### OBUDOWA

| | |
|---|---|
| Kolor | Szary blaszkowy (RAL7015) |

### MOCOWANIE

| | |
|---|---|
| Typ mocowania | Gniazdo syntetyczne, okrągłe |
| Średnica Trzpień | 18 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH