

DURATECH

UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Kolor Koło	Naturalna biel
Ostony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	40 mm
Średnica otworu Oś	8,3 mm
Długość piasty	45 mm
Szerokość korpusu	40 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ●

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Emisja CO ₂ (zakres 3)	3.12
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	300 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Tak
Nośność statyczne	600 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-25 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,35 kg

Rysunki produktu

