

# GALEA

5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Galea
Type	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	139 mm
Totale breedte	65 mm
Totaal gewicht	0,44 kg

## BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Lichtgrijs (RAL7035)
Offset	40 mm
Zwenk radius	90 mm
Draaicirkel	180 mm
Diameter koepel	59 mm

## WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Glijlager
Loopvlak	Verkeersgrijs A (RAL7042)
Wielkleur	Verkeersgrijs A (RAL7042)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Diameter Asgat	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	30 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	90 Shore A

## FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	90 mm
Breedte plaat	70 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	50 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	54,4 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	60 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	70 mm
Diameter plaatgat	8,2 mm

# GALEA

5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308594

Bestelnummer 00071776  
Product Drawings

---



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

