



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Linea
Tip	Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	130 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	yes
Statički Nosivost	260 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	148 mm
Ukupna širina	82 mm
Sertifikacija	Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd

KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
Boja	Siva bela (RAL9002)
ofset	40 mm
okretni radijus	129 mm
Otpor okretanju	258 mm
Prečnik kupole	52 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	20 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	77 mm
Širina ploče	67 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	56 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	61.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	46.5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	51.5 mm
Prečnik otvora ploče	8.5 mm
Savet	Kreveti za pranje moraju biti zapečaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.

LINEA

594CUAC125P50 RAL9002

EAN 4031582398618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Deutscher
dizajner
Club



Interzum
nagrada



product
design
award

IF
nagrada
za Dizajn