


LINEA LIGHT

5925XSI075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ● ● ●
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ● ●

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Linea light
Typ	Kółko obrotowe z Hamulec koła
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	80 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Tak
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	160 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	75,5 mm
Szerokość całkowita	55 mm
Waga całkowita	0,15 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Kolor	Srebrnoszary (RAL7001)
Wysięg	23 mm
Promień działania koła	81 mm
Zasięg działania koła	162 mm
Średnica kopuły	30 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	75 mm
Szerokość Bieżnia	15 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień	10 mm

Klub
Projektant
DeutscherNagroda
Interzumproduct
design
awardIF
nagroda
za projekt

LINEA LIGHT


5925XSI075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Klub
Projektant
Deutscher



Nagroda
Interzum



product
design
award

IF
nagroda
za projekt