

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo | Poliamida, súper pesada |
| Material de la banda de rodadura | Doble brida con Pistas |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 50 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 26 mm |
| Diámetro del agujero del Eje | 15 mm |
| Longitud del cubo | 32 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 75 Shore D |

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-------|
| Rendimiento del rodillo | ●●●●● |
| Ruido de movimiento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●●● |
| Resistencia a la corrosión | ●●●○○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Nombre del producto | Duratech plus |
| Tipo | Aro |
| Estándar | EN12533 - Ruedas de alta carga |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 240 kg |
| Capacidad de carga a 6 km/h | 200 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 480 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

Número de pedido 00860912
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

