

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Duratech plus
Tipo	Aro
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	240 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	200 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	480 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-40 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ARO

Material del cuerpo	Poliamida, súper pesada
Material de la banda de rodadura	Doble brida con Pistas
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	50 mm
Ancho de Banda de rodadura	26 mm
Diámetro del agujero del Eje	15 mm
Longitud del cubo	32 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

Número de pedido 00860912
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

