

KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315

Número de comanda 00802704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●●○

El soroll del moviment ●●●●○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Kappa load
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h	2160 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	1800 kg
Tracidad de carga estàtica	4320 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	305 mm
Pes total	16,678 kg

RODA

Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	250 mm
Banda de rodadura ample	80 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

SUPORT

Material	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
	✓

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	175 mm
Placa ampla	140 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	140 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	105 mm
Placa de diàmetre	15 mm

KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315
Número de comanda 00802704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

