

# KAPPA LOAD

9650ITP150P63 CL67

EAN 4031582314304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Kappa load                      |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis      |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 650 kg                          |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 520 kg                          |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                              |
| Nerūsējošais                         | Nē                              |
| Statiskā kravnesība                  | 1300 kg                         |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                           |
| Kopējais augstums                    | 200 mm                          |
| Kopējais platums                     | 110 mm                          |
| Kopējais svars                       | 4,28 kg                         |

## KRONŠTEINIS

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Čuguns vai dzelzs kalums, smags                     |
| Dakšas forma        | Plašs, pastiprināts                                 |
| Grozāmais gultnis   | Dziļu rievu lodveida vilces rulliņu gultnis (adatu) |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu                                    |
| Ofsets              | 58 mm                                               |
| Pagrieziena rādiuss | 137,5 mm                                            |
| Grozāms savienojums | 275 mm                                              |
| Lubrication nipple  | 1                                                   |
| Kupola diametrs     | 111 mm                                              |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Alumīnijs                        |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, liets               |
| Gūtnis                 | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni         |
| Ritenis krāsa          | Medus dzeltens (RAL1005)         |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga               |
| Diametrs               | 150 mm                           |
| Protektora platums     | 50 mm                            |
| Korpusa platums        | 50 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 135 mm             |
| Plāksnes platums                       | 110 mm             |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 75 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 80 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# KAPPA LOAD

9650ITP150P63 CL67

EAN 4031582314304

Pasūtījuma numurs 00829810  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

