

LUMINA

A520PJI050L51-8 9011/7042

EAN 4031582317329

Numărul de comandă 00073407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Lumina
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	56 mm
Lățime totală	54 mm
Greutate totală	0,063 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Benză de rulare	Gri trafic A (RAL7042)
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Benză de rulare	10 mm
Diametrul găurii Axă	0 mm
Lungime butuc	0 mm
Lățimea corpului	10 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

FURCA

Material	Polipropilenă
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă, închisă, cu capac
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Negru grafit (RAL9011)
Offset	20 mm
Raza de pivotare	52 mm
Interferență pivotantă	104 mm
Diametru cupolă	0 mm

RACORD

Tip ajustare	Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub	8 mm

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

LUMINA

A520PJI050L51-8 9011/7042

EAN 4031582317329

Numărul de comandă 00073407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

