

DURATECH SILENT

HUR125X36-Ø12 WHITE

EAN 4031582400694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ●
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech silent
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	200 kg
Nośność statyczne	400 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,553 kg

KOŁO

Materiał ciała	Tłumienie, materiał hybrydowy
Materiał bieżni	Poliamid
Łożysko	Łożysko walcowe
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	36 mm
Średnica otworu Oś	12 mm
Długość piasty	44 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

DURATECH SILENT

HUR125X36-Ø12 WHITE

EAN 4031582400694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

