

## ALPHA

3478UAR080P62

EAN 4031582306828  
Rendelési szám 00001274

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Alpha                      |
| Ház típusa                        | Fixvillás görgő            |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 150 kg                     |
| Statikus teherbírás               | 300 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                      |
| Összsúly                          | 108 mm                     |
| Teljes szélesség                  | 85 mm                      |
| Összsúly                          | 0,49 kg                    |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                   |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán    |
| Csapágó                      | Tűgörgős csapágó           |
| Tengely                      | Csavar anyával             |
| Kerék színe                  | Ezüstsürke (RAL7001)       |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 80 mm                      |
| Futófelület szélessége       | 38 mm                      |
| Test szélessége              | 38 mm                      |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A                 |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D                 |

## VÁZ

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anyag        | Acéllemez, nehéz |
| Villa alakja | Széles           |
| Szín         | Kék passzívált   |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 103 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 85 mm                    |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 77 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 60 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 77 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm                    |
| Tengely furat átmérője            | 9 mm                     |

# ALPHA

3478UAR080P62

EAN 4031582306828  
Rendelési szám 00001274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

