

ALPHA STAINLESS

8477BOG080P62

EAN 4031582432954



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha stainless
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ano
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	280 °C
Celková výška	108 mm
Celková hmotnost	0,72 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Nerezové ocel
Vyosení	44,5 mm
Poloměr otáčení	84,5 mm
Průměr otáčení	169 mm

KOLO

Materiál středu	plastové termoset, odolný vůči teple
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Suchá ložisková průchodka
Osa kola	Šroub s maticí
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Tvrdost Běhoun (D)	85 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	105 mm
Šířka plotny	85 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	60 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

ALPHA STAINLESS

8477BOG080P62

EAN 4031582432954



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

