

# NOVATECH

ITP 250x50-Ø20 HL60 soft cv

EAN 4031582366273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL


|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tread profile                 | convex                    |
| Tread hardness                | zacht                     |
| Wielkern materiaal            | Aluminium                 |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten     |
| Lager                         | Precisie kogellagers      |
| Kleur Wiel                    | Verkeersgrijs A (RAL7042) |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes        |
| Diameter                      | 250 mm                    |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                     |
| Asgatdiameter                 | 20 mm                     |
| Naaflengte                    | 60 mm                     |
| Breedte wielkern              | 50 mm                     |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A                |

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Novatech                      |
| Type                         | Wiel                          |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 800 kg                        |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 640 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Nee                           |
| Statisch Draagvermogen       | 1600 kg                       |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                         |
| Totaal gewicht               | 2,18 kg                       |




# NOVATECH

ITP 250x50-Ø25-H160-soft cv

EAN 4031582366273

Bestelnummer 00885103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.