

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Forma
Typ	Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Nośność przy 3 km/h	125 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-18 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	120 °C
Wysokość całkowita	166 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
	miękki
Materiał bieżni	Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Oslony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	18 mm
Twardość Bieżnia (A)	60 Shore A

OBUDOWA

Materiał	Odlew cynkowy/aluminiowy
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koła
Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe precyzyjne
Wysięg	41 mm
Promień działania koła	117 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	92 mm
Szerokość płytki	64 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	73 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	43 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	45 mm
Średnica otworu płytki	10,7 mm

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

