

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817

Numero d'ordine 00030948



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Materiale del corpo | Polipropilene |
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
| Colore Ruota | Bianco naturale |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 40 mm |
| Asse diametro del foro | 12 mm |
| Lunghezza mozzo | 48 mm |
| Larghezza corpo | 40 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D |

PRESTAZIONI

| | |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto | Basetech |
| Tipo | Ruota |
| Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 200 kg |
| Portata statica | 400 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Peso complessivo | 0,207 kg |

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817

Numero d'ordine 00030948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

