INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# KAPPA LOAD

## 9652FTP250P64 CL97

EAN 4031582314793



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●○ |

### ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Kappa load |
| Type | Roulette pivotante à blocage total antérieur |
| Norme | EN12533 - Roulettes forte charge |
| Capacité de charge à 4 km/h | 2160 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 1800 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 3600 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 305 mm |
| Largeur totale | 140 mm |
| Poids | 16,55 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Acier mécano-soudé |
| Forme de la chape | Galbée, renforcée |
| Pivot | Pivot en butée et roulements rouleaux |
| Couleur de la chape | Fer zingué (transparent) |
| Déport | 65 mm |
| Rayon d'encombrement | 195 mm |
| Diamètre d'encombrement | 390 mm |
| Lubrication nipple | 1 |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Fonte |
| Bandage | Polyuréthane, coulé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Axe | axe de roue boulonné |
| Couleur de la roue | Jaune miel (RAL1005) |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 250 mm |
| Largeur du bandage | 80 mm |
| Largeur du corps de roue | 80 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |

### FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 175 mm |
| Largeur de la platine | 140 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 140 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 15 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# KAPPA LOAD

9652FTP250P64 CL97

EAN 4031582314793

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Dessins du produit






