INFORMACIJE O PROIZVODU

# ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●○○ |
| Buka u pokretu | ●●●○○ |
| Ishrana | ●●●●○ |
| otpornost na rdju | ●●●○○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Alpha |
| Tip | Fiksni Tocak |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 100 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 200 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C |
| Sveukupna visina | 108 mm |
| Ukupna širina | 85 mm |
| Ukupna težina | 0.49 kg |

## KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | Čelični list, težak |
| oblik viljuska | siroko |
| Boja | plavo cinkovano |

## TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Cvrsta guma crna |
| Nošenje | klizni lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Grafitna crna (RAL9011) |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 80 mm |
| Širina omotac | 35 mm |
| Širina tela | 35 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 90 Šor A |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 39 Šor D |

## PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 103 mm |
| Širina ploče | 85 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 77 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 60 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 77 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Prečnik otvora ploče | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3478UVH080P62


EAN 4031582307122

Broj porudžbine 00001273

**Crteži proizvoda**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH