

# AGILA CARE

2476PJO100R26-28S45

EAN 4031582301731



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila care                                    |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage total centralisé |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils               |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 80 kg                                         |
| Conducteur d'électricité        | Non                                           |
| Inoxydable                      | Non                                           |
| Capacité de charge statique     | 160 kg                                        |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                        |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                         |
| Hauteur                         | 138 mm                                        |
| Poids                           | 0,8 kg                                        |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne    |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu              |
| Déport                  | 38 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 88 mm                    |
| Diamètre d'encombrement | 176 mm                   |

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène              |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement             | Moyeu lisse                |
| Pare-fils             | Sans pare-fils             |
| Diamètre              | 100 mm                     |
| Largeur du bandage    | 32 mm                      |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A                 |

## FIXATION

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Type de fixation         | Tige pour roulette à blocage centralisé |
| Diamètre du trou central | 28 mm                                   |
| Longueur de la vis       | 96 mm                                   |

# AGILA CARE

2476PJO100R26-28S45

EAN 4031582301731



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

