

MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Tread hardness	zacht
Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Geschuimd
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Zwart
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	175 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Diameter Asgat	8 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	30 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	70 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	75 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	150 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,4 kg

MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619

Bestelnummer 00005567
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

