

## ALPHA STAINLESS

8477UFD100P62

EAN 4031582346961  
Rendelési szám 00034798

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●●●

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha stainless
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	160 kg
Rozsdamentes	✓
Statikus teherbírás	320 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	128 mm
Teljes szélesség	75 mm
Összsúly	0,981 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
	puha
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapágy	Tűgörgős csapágy, rozsdamentes
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Ezüstsürke (RAL7001)
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	34 mm
Test szélessége	34 mm
A futófelület keménysége (A)	63 Shore A

## VÁZ

Anyag	Rozsdamentes acél, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Rozsdamentes acél
Ellensúlyoz	41 mm
Körbeforgás	123 mm
Körbeforgás	246 mm
Kupola átmérője	75 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	105 mm
Talplemez szélessége	85 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	77 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	60 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	80 mm
Tengely furat átmérője	9 mm

# ALPHA STAINLESS

8477UFD100P62

EAN 4031582346961  
Rendelési szám 00034798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

3477U00100P62-neu

