

# LUMINA

AA25PJ1050L51-8 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582317541



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ● |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ● |
| 내마모성   | ● ● ● ● ● |
| 부식방지   | ● ● ● ● ● |

## 핵심 속성

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 제품명            | Lumina              |
| 하우징 유형         | 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 |
| 표준             | EN12528 - 가구용 캐스터   |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 40 kg               |
| 전기 전도성         | 아니요                 |
| 스테인리스          | 아니요                 |
| 정지 중 하중용량      | 80 kg               |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C              |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C               |
| 총높이            | 56 mm               |
| 전체 너비          | 55 mm               |
| 전체 체중          | 0.07 kg             |

## 하우징

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 주택 자재   | 폴리프로필렌            |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징, 단힘      |
| 스위블 베어링 | 스텝, 회전            |
| 색상      | 그래파이트 블랙(RAL9011) |
| 오프셋     | 20 mm             |
| 회전 반경   | 62 mm             |
| 회전 간섭   | 124 mm            |
| 돌 직경    | 0 mm              |

## 휠

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 차체 재질      | 폴리프로필렌               |
| 트레드 재질     | 열가소성 고무              |
| 베어링        | 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 |
| 차축         | 리벳                   |
| 트레드 색상     | 트래픽 회색 A(RAL7042)    |
| 휠 색상       | 그래파이트 블랙(RAL9011)    |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음             |
| 직경         | 50 mm                |
| 트레드 폭      | 10 mm                |
| 차축 홀 직경    | 0 mm                 |
| 허브 길이      | 0 mm                 |
| 차체 너비      | 10 mm                |
| 트레드의 경도(A) | 87 Shore A           |

## 피팅

|         |                |
|---------|----------------|
| 피팅 유형   | B10 피팅용 블라인드 홀 |
| 볼트 홀 직경 | 8 mm           |

# LUMINA

AA25PJ1050L51-8 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582317541

주문 번호 00071480

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

