

ZETA

4680IEP200P63

EAN 4031582307818
Objednávací číslo 00804231

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12532 – Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	450 kg
Nosnost 6 km/h	360 kg
Statický Nosnost	900 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	240 mm
Celková šířka	96 mm
Celková hmotnost	3,887 kg

KOLO

Materiál těla	Hliník
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Jet black (podobný RAL9005)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	67 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, velmi těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva	Pasivováno modrou
Offset	55 mm
Radius otočení	155 mm
Otočné rušení	310 mm
Průměr otočné kamery	96 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	137 mm
Šířka desky	105 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

ZETA

4680IEP200P63

EAN 4031582307818
Objednáací číslo 00804231



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

