

STYLEA

5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011

EAN 4031582311075
Bestelnummer 00071010

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stylea
Behuizingstype	Wielen met Lastafhankelijke rem
Draagvermogen bij 3 km/h	50 kg
Statisch draagvermogen	100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	77 mm
Totale breedte	54 mm
Totaal gewicht	0,155 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Loopvlak	Grafietzwart (RAL9011)
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Diameter Asgat	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	8 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Offset	30 mm
Zwenk radius	62 mm
Draaicirkel	124 mm
Diameter koepel	20 mm

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met gripriing, met kraag
Diameter stift	11 mm
Lengte stift	20 mm

STYLEA

5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011

EAN 4031582311075
Bestelnummer 00071010



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

