

## LINEA

5941UAP125P51 RAL9002

EAN 4031582352382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Productnaam                  | Linea                             |
| Behuizingstype               | Zwenkwiel met richtingsvastzetter |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen   |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 130 kg                            |
| Statisch Draagvermogen       | 260 kg                            |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                            |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                             |
| Totale hoogte                | 148 mm                            |
| Totale breedte               | 82 mm                             |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager                         | Precisie kogellagers   |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes        |
| Diameter                      | 125 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 20 mm                  |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A             |

## VORK

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Materiaal       | Polyamide            |
| Vork Vorm       | Dubbele vorkwiel     |
| Zwenklager      | Precisie kogellagers |
| Offset          | 40 mm                |
| Zwenk radius    | 129 mm               |
| Uitzwenking     | 258 mm               |
| Diameter koepel | 52 mm                |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 95 mm              |
| Breedte plaat                      | 70 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 75 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 50 mm              |
| Diameter bevestigingsgat           | 11 mm              |

Duitse  
OntwerpersClubInterzum  
AwardiF  
Design  
Award

# LINEA

5941UAP125P51 RAL9002

EAN 4031582352382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

