

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

Numéro de commande 00063004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Capacité de charge à 3 km/h	1500 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1500 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	132 mm
Largeur totale	116 mm
Poids	3.2 kg

CHAPE

Déport	69 mm
Rayon d'encombrement	117 mm
Diamètre d'encombrement	234 mm
Diamètre du dôme	116 mm

ROUE

Diamètre	90 mm
Largeur du bandage	56 mm
Largeur du corps de roue	56 mm

RACCORD

Longueur de la platine	100 mm
Largeur de la platine	100 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	70 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	70 mm
Diamètre des trous de la platine	13 mm

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

