

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Linea low height
Tipo	Rodízio giratório com travão da roda
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	90 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	180 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	78 mm
Largura geral	58 mm
Peso geral	0,25 kg

SUPORTE

Material da caixa	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Rolamento de esferas de precisão
Cor	Cinzento branco (RAL9002)
Offset	23 mm
Raio giratório	78 mm
Interferência giratória	156 mm
Diâmetro do dome	30 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	75 mm
Largura do Piso	15 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo da rosca
Diâmetro do furo	8 mm

Clube
Design
DeutscherPrémio
Interzumproduct
design
awardPrémio IF
Design

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Clube
Design
Deutscher



Prémio
Interzum



product
design
award

Prémio IF
Design