INFORMAȚII DESPRE PRODUS

ALPHA

3478ITP125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306415



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●○○
Atriție	●●●●○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha
Tip	Rola fixă
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	300 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	200 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	600 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	161 mm
Lățime totală	115 mm
Greutate totală	1,73 kg

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, grea
FormăFurcă	Larg
Culoare	Pasivat în albastru

ROATĂ

Material pentru corp	Aluminiu
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Metalic
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	50 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	137 mm
Lățimea plăcii	115 mm
Lungime orificiu placă (minim)	75 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	105 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3478ITP125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306415

Numărul de comandă 00002760

Desene ale produsului





© Copyright 2026 TENTE International GmbH