

# AGILA

2477PJO100R47-36-40

EAN 4031582326444

Objednávací číslo 00036787



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	80 kg
Statická Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	138 mm
Stavební výška	60 mm
Celková hmotnost	0,886 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka středu kola	32 mm
Tvrdość Běhoun (A)	87 Obuv A

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	43,5 mm
Poloměr otáčení	131 mm
Průměr otáčení	262 mm
Poloměr otáčení	60 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Syntetický expandér, čtvercový
Délka Přírubový čep	40 mm
Expandér (minimální)	36 mm
Expandér (maximální)	40 mm
Informace	Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.

# AGILA

2477PJO100R47-36-40

EAN 4031582326444  
Objednáací číslo 00036787



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

